

**Garant****Eco BMT-længdeholder, BMT: 55/D****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	319884 55/D
GTIN	4045197877369
Artikelklasse	31V

**Beskrivelse****Udførelse:**

Præcisionsholdere, tilpassede specifikt til maskinen, til fleksibel anvendelse på hoved- og modspindelmaskiner. Slebet kontaktflade og funktionsflade. Trykplade affjedret til ensartet klemning af drejestål. Perfekt udlægning på de pågældende drejemaskiner. Med sikrede kuglesprøjtedyser op til 80 bar. Bruneret til bedre korrosionsbeskyttelse.

Egnet til effektive kølesystemer som f.eks. GARANT Eco, men også til andre systemer. Egnet til konventionelle drejeholdere.

**Anvendelse:**

Primært til udvendig bearbejdning.

**Teknisk beskrivelse**

x	60 mm
h <sub>1</sub>	20 mm
Passende maskiner	Doosan Lynx, Doosan Puma, Hwacheon
L <sub>2</sub>	64 mm

b <sub>2</sub>	70,5 mm
L <sub>1</sub>	64 mm
h <sub>2</sub>	85 mm
Produkttype	Stålholder