

Garant**BMT-borestangsholder, BMT: 40****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	319888 40
GTIN	4045197877437
Artikelklasse	31V

Beskrivelse**Udførelse:**

Til indvendig og udvendig køling.

Præcisionsholdere, tilpassede specifikt til maskinen, til fleksibel anvendelse på hoved- og modspindelmaskiner. Slebet kontaktflade og funktionsflade. Trykplade affjedret til ensartet klemning af drejestål. Perfekt udlægning på de pågældende drejemaskiner. Med sikrede kuglesprøjtedyser op til 80 bar. Bruneret til bedre korrosionsbeskyttelse.

Anvendelse:

Til indvendig bearbejdning med holder til borestang eller vendepladebor.

Teknisk beskrivelse

d_a	32 mm
Passende maskiner	Mori NZ, Mori NT, CTX310-BMT
L_1	70 mm
x	100 mm
L_3	10 mm

L ₂	62 mm
Z	65 mm
l ₁	125 mm
h ₁	78 mm
Produkttype	Stålholder