

Garant**BMT-borestangsholder, BMT: 55/E****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	319888 55/E
GTIN	4045197877451
Artikelklasse	31V

Beskrivelse**Udførelse:**

Til indvendig og udvendig køling.

Præcisionsholdere, tilpassede specifikt til maskinen, til fleksibel anvendelse på hoved- og modspindelmaskiner. Slebet kontaktflade og funktionsflade. Trykplade affjedret til ensartet klemning af drejestål. Perfekt udlægning på de pågældende drejemaskiner. Med sikrede kuglesprøjtedyser op til 80 bar. Bruneret til bedre korrosionsbeskyttelse.

Anvendelse:

Til indvendig bearbejdning med holder til borestang eller vendepladebor.

Teknisk beskrivelse

d_a	32 mm
x	85 mm
L_1	64 mm
h_1	85 mm
L_3	22 mm

Z	58 mm
Passende maskiner	Emag VL, Emag VT
l_1	115 mm
L_2	64 mm
Produkttype	Stålholder