

**Garant****BMT-borestangsholder, BMT: 68****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	319888 68
GTIN	4045197877475
Artikelklasse	31V

**Beskrivelse****Udførelse:**

Til indvendig og udvendig køling.

Præcisionsholdere, tilpassede specifikt til maskinen, til fleksibel anvendelse på hoved- og modspindelmaskiner. Slebet kontaktflade og funktionsflade. Trykplade affjedret til ensartet klemning af drejestål. Perfekt udlægning på de pågældende drejemaskiner. Med sikrede kuglesprøjtedyser op til 80 bar. Bruneret til bedre korrosionsbeskyttelse.

**Anvendelse:**

Til indvendig bearbejdning med holder til borestang eller vendepladebor.

**Teknisk beskrivelse**

$L_1$	110 mm
$L_3$	21 mm
$d_a$	32 mm
$l_1$	123 mm
Passende maskiner	Mazak: QT Smart, QT Kompakt
x	95 mm

h <sub>1</sub>	76 mm
L <sub>2</sub>	68 mm
Z	64 mm
Produkttype	Stålholder