

Garant**Værktøjsholder til påskruningsfræser med gevind svingningsdæmpet, konisk form, HSK-A 63, Gevind M × længde L1: M8X75****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	307037 M8X75
GTIN	4045197905031
Artikelklasse	31A

Beskrivelse**Udførelse:**

Med RFID-/balluff-chip-boring. Konisk konstruktion. **Vibrationsdæmpet udførelse, holder med vibrationsdæmpet kerne.**

Anvendelse:

Til skruefræser med gevind.

Specialtilbehør:

Forlænger nr. 301342. Reduktion nr. 301344, kølemiddelrør nr. 309880, stiknøgle nr. 309890.

Bemærk:

Hårdmetal-holdere og hårdmetalforlængere til påskruningsfræsere nr. 301374 – 301379 und Nr. 301361 – 301368.

Teknisk beskrivelse

Gevind M	M8x75
Borings-Ø D ₁	8,5 mm
Nyttelængde L ₁	75 mm
Udvendig Ø D	23 mm
Udragende længde, A-mål	101 mm
L ₂	5 mm
Ø D ₂	13 mm

Adapter	HSK-A 63
Holder-standard	ISO 12164-1
Holder-standard	DIN 69893
Form	A
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 μm
Spåntagningsstrategi	HSC
Svingning	Dæmpet
Produkttype	Påskruningsfræser-holder