



## Flapskiver SLTflex (ZA), holder M14, Ø 125 mm, Korn: 120



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	566310 120
GTIN	4027497329311
Artikelklasse	53L

### Beskrivelse

#### Udførelse:

De **seglformede lameller** (patenterede) er radialt forbundet med den meget faste kerne af glasfiberarmeret kunststof. **Konstruktionen uden plade** giver mulighed for, at **lamellerne kan rage ekstremt meget ud**. Meget høj belægningstæthed. M14 gevindholder, **spændemøtrik ikke nødvendig**.

**Zirkonkorund (ZA)** med slibeaktiv dæklagsbinding til **universel anvendelse**.

#### Anvendelse:

Til bearbejdning af **svært tilgængelige steder**, konturslibning og til **bortslibning af hjørnesvejsninger**. Lamellernes lange overhøjde muliggør **blød slibning**.

### Teknisk beskrivelse

Korn	120
Formbeskrivelse	skrå med udragende lameller
Skive-Ø	125 mm
Serie	SLTflex

Slibemiddelforkortelse	ZA
Jern-, svovl- og klorandel	< 0,1 %
Produktnavnsegenskab	Ø 125 mm
Gevind	M14
optimeret til materiale	Stål
Maks. omfangshastighed	80 m/s
Produkttype	Flapskive

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
INOX	betinget egnet		
Ti	betinget egnet		
GG (G)	betinget egnet		
tør	egnet		