

**Garant****Skærholder, højre, Skaft- /plattestørrelse: 25/12mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260704 25/12
GTIN	4045197878137
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

Vendeplatteskruesæt	269028 20
Funktionsbredde L <sub>4</sub>	22 mm
passende vendeskærsplatter	SC.. 1204..
ISO-kode holder	SSBCR/L 2525M12
Skaftstørrelse	25 mm
Plattestørrelse	12 mm
Skrue til underlagsplade	269013 5
Underlægsplade	269005 9
Hovedlængde L <sub>1</sub>	20 mm
Samlet længde L	150 mm
Serie	QuickTurn
Norm	DIN ISO 5610
Indsatstype	højre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	75 grader
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt

Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

## Tilbehør

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659906 500
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Skrue til underlagsplade Type 5	269013 5
Vendeplatteskruesæt Type 20	269028 20
Underlagsplade Type 9	269005 9
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500