

Garant**Skærholder, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 16/09mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260705 16/09
GTIN	4045197878144
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Plattestørrelse	9 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 2
Samlet længde L	100 mm
ISO-kode holder	SSBCR/L 1616H09
Skaftstørrelse	16 mm
Underlægsplade	269005 12
Funktionsbredde L ₄	13 mm
Skrue til underlagsplade	269013 2
Hovedlængde L ₁	20 mm
passende vendeskærsplatter	SC.. 09T3..
Serie	QuickTurn
Norm	DIN ISO 5610
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	75 grader
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt

Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659906 500
Skrue til underlagsplatte Type 2	269013 2
Underlagsplatte Type 12	269005 12
Vendeplatteskruesæt Type 2	269028 2
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500