

Garant**Skærholder, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 20/12mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 260705 20/12 |
| GTIN | 4045197878151 |
| Artikelklasse | 21T |

Teknisk beskrivelse

| | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Vendeplatteskruesæt | 269028 20 |
| Funktionsbredde L ₄ | 17 mm |
| ISO-kode holder | SSBCR/L 2020K12 |
| Hovedlængde L ₁ | 20 mm |
| Samlet længde L | 125 mm |
| passende vendeskærsplatter | SC.. 1204.. |
| Plattestørrelse | 12 mm |
| Skrue til underlagsplatte | 269013 5 |
| Underlægsplade | 269005 9 |
| Skaftstørrelse | 20 mm |
| Serie | QuickTurn |
| Norm | DIN ISO 5610 |
| Indsatstype | Venstre |
| Indvendig køling | nej |
| Indstillingsvinkel κ | 75 grader |
| Anvendelse | Langsgående drejning, udvendigt |

| | |
|-------------|---------------------------------|
| Anvendelse | Langsgående drejning, udvendigt |
| Anvendelse | Langsgående drejning, udvendigt |
| Produkttype | Skærholder |

Tilbehør

| | |
|--|-------------|
| Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm | 659906 500 |
| Vendeplatteskruesæt Type 20 | 269028 20 |
| Underlagsplatte Type 9 | 269005 9 |
| Skrue til underlagsplatte Type 5 | 269013 5 |
| PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15 | 674248 TX15 |
| Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm | 659957 500 |