

Garant**Skærholder, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 25/12mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260705 25/12
GTIN	4045197878168
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

passende vendeskærsplatter	SC.. 1204..
Samlet længde L	150 mm
Hovedlængde L ₁	20 mm
Skrue til underlagsplatte	269013 5
Plattestørrelse	12 mm
Underlægsplade	269005 9
Skaftstørrelse	25 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 20
ISO-kode holder	SSBCR/L 2525M12
Funktionsbredde L ₄	22 mm
Serie	QuickTurn
Norm	DIN ISO 5610
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	75 grader
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt

Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659906 500
Skrue til underlagsplatte Type 5	269013 5
Vendeplatteskruesæt Type 20	269028 20
Underlagsplatte Type 9	269005 9
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500