



High-performance-fræser MFH micro, Cylinderskaft, Ø D / antal skær Z: 10/2mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	221941 10/2
GTIN	4960664778362
Artikelklasse	250

Beskrivelse

Udførelse:

Til yderst økonomisk bearbejdning vha. hurtig tilspænding. Vibrationsreduktion vha. skærekraftreduktion.

Teknisk beskrivelse

passende vendeskærsplatter	LPGT 0102..
Skær-Ø D_c	10 mm
Antal skær Z	2
Cirkulær borefræsning Ø D_{min}	16 mm
Indvendig køling	ja
Maks. skæredybde $a_{p,max}$	0,5 mm
Rampinglængde L for α_{maks}	5,1 mm
Udhængslængde L_1	20 mm
Vendeplatteskrue	229722 (6IP; 0,6 Nm)
Samlet længde $L_{i,alt}$	80 mm
Skaft-Ø D_s h6	10 mm
Rampingvinkel α_{maks}	2,25 grader
Ø D_3	6 mm

Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\text{maks}}$	18 mm
Indstillingsvinkel κ	11 grader
Skaftudførelse	Cylinderskaft
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Plunge cutting
Fræseanvendelse	Ramping
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Kopifræser