



## High-performance-fræser MFH micro, Cylinderskaft, Ø D / antal skær Z: 14/3mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	221941 14/3
GTIN	4960664778386
Artikelklasse	250

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Til yderst økonomisk bearbejdning vha. hurtig tilspænding. Vibrationsreduktion vha. skærekraftreduktion.

### Teknisk beskrivelse

Rampingvinkel $\alpha_{\text{maks}}$	1,26 grader
Vendeplatteskrue	229722 (6IP; 0,6 Nm)
Cirkulær borefræsning Ø $D_{\text{min}}$	24 mm
Ramplinglængde L for $\alpha_{\text{maks}}$	9,1 mm
Udhængslængde $L_1$	20 mm
Skær-Ø $D_c$	14 mm
Samlet længde $L_{\text{i alt}}$	80 mm
Antal skær Z	3
Maks. skæredybde $a_{\text{p maks}}$	0,5 mm
Skaft-Ø $D_s$ h6	12 mm
Ø $D_3$	10 mm
passende vendeskærsplatter	LPGT 0102..
Indvendig køling	ja

Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\text{maks}}$	26 mm
Indstillingsvinkel $\kappa$	11 grader
Skaftudførelse	Cylinderskaft
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Plunge cutting
Fræseanvendelse	Ramping
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Kopifræser