



High-performance-fræser MFH micro, Weldon-skaft, Ø D / antal skær Z: 12/3mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	221942 12/3
GTIN	4960664778423
Artikelklasse	250

Beskrivelse

Udførelse:

Til yderst økonomisk bearbejdning vha. hurtig tilspænding. Vibrationsreduktion vha. skærekraftreduktion.

Teknisk beskrivelse

Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	65 mm
Indvendig køling	ja
Rampinglængde L for α_{maks}	7,1 mm
Maks. skæredybde $a_{p\text{ maks}}$	0,5 mm
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\text{maks}}$	22 mm
Skær- $\varnothing D_c$	12 mm
Skaft- $\varnothing D_s$ h6	12 mm
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\text{min}}$	20 mm
Antal skær Z	3
passende vendeskærsplatter	LPGT 0102..
Udhængslængde L_1	20 mm
Vendeplatteskrue	229722 (6IP; 0,6 Nm)
$\varnothing D_3$	8 mm

Rampingvinkel α_{maks}	1,61 grader
Indstillingsvinkel κ	11 grader
Skaftudførelse	Weldon-skaft
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Plunge cutting
Fræseanvendelse	Ramping
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Kopifræser