



High-performance-fræser MFH micro, med gevind, Ø D / antal skær Z: 10/2mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	221943 10/2
GTIN	4960664806706
Artikelklasse	250

Beskrivelse

Udførelse:

Til yderst økonomisk bearbejdning vha. hurtig tilspænding. Vibrationsreduktion vha. skærekraftreduktion.

Teknisk beskrivelse

Antal skær Z	2
Ø D ₁ h ₆	6,5 mm
Cirkulær borefræsning Ø D _{min}	16 mm
Ø D ₃	6 mm
Maks. skæredybde a _{p maks}	0,5 mm
Samlet længde L _{i alt}	17 mm
Vendeplatteskrue	229722 (6IP; 0,6 Nm)
Rampingvinkel α _{maks}	2,25 grader
Skær-Ø D _c	10 mm
Ramplinglængde L for α _{maks}	5,1 mm
Holdegevind M	M6
Indvendig køling	ja

passende vendeskærsplatter	LPGT 0102..
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\text{maks}}$	18 mm
Skaftudførelse	med gevind
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Ramping
Fræseanvendelse	Plunge cutting
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Kopifræser