



High-performance-fræser MFH micro, med gevind, Ø D / antal skær Z: 16/4mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	221943 16/4
GTIN	4960664806737
Artikelklasse	250

Beskrivelse

Udførelse:

Til yderst økonomisk bearbejdning vha. hurtig tilspænding. Vibrationsreduktion vha. skærekraftreduktion.

Teknisk beskrivelse

Antal skær Z	4
Ø D ₃	12 mm
Vendeplatteskrue	229722 (6IP; 0,6 Nm)
Maks. skæredybde a _{p maks}	0,5 mm
Indvendig køling	ja
Ramplinglængde L for α _{maks}	11,1 mm
Cirkulær borefræsning Ø D _{min}	28 mm
Ramplingvinkel α _{maks}	1,03 grader
Ø D ₁ h6	8,5 mm
Holdegevind M	M8
Samlet længde L _{i alt}	22 mm
passende vendeskærsplatter	LPGT 0102..

Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\text{maks}}$	30 mm
Skær- $\varnothing D_c$	16 mm
Skaftudførelse	med gevind
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Ramping
Fræseanvendelse	Plunge cutting
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Kopifræser