

**LPGT 010210 ER-GM, CA6535, Type: S****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	221949 S
GTIN	4960664785124
Artikelklasse	25A

Beskrivelse**Udførelse:**

2-skærs vendeskærsplatte.

Bemærk:

Vejledende værdier for $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 0,3$ mm.

Tilspænding f_z pr. tand: 0,25 mm

ISO-kode, vendeskærsplatte: LPGT 010210 ER-GM

Type: S

Hjørneradius: 1 mm

Programmeringsradius ved $a_{p \text{ maks.}}$: 1,2 mm

Teknisk beskrivelse

Programmeringsradius ved $a_{p \text{ maks.}}$	1,2 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	LPGT 010210 ER-GM
Type	S
Hjørneradius	1 mm
Type	CA6535

Skæremateriale	HM
Tilspænding f_z pr. tand	0,25 mm
Antal skift/skær	2
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
INOX < 900 N/mm ²	betinget egnet	240 m/min	M
Inconel	egnet	30 m/min	S
våd, maksimal	egnet		
tør	betinget egnet		
Luft	betinget egnet		