

## Mitutoyo

Vippeindikator følerarmslængde 15,2 mm, Måleområde i hver retning / hus-Ø: 0,3/39mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	436281 0,3/39
GTIN	4946368676296
Artikelklasse	44A

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Ultrapræcise vippeindikatorer med ædelstenslejret målemekanisme i handy, robust udførelse. Hus og svalehaleholdeprismer er fremstillet i ét stykke, hvorved opspændingen er yderst bøjningsstabil. Korrosionsbeskyttelse takket være husets matforkromning.

#### 2/1000-aflæsning.

**Mitutoyo** – Målesystem med ædelstenslejer og målekugle i hårdmetal. Upåvirkelig over for magnetfelter.

#### Anvendelse:

Som nøjagtigt sammenligningsmåleapparat til kontrol af afvigelser fra nominelt mål til test af rundløbsnøjagtighed, indvendige målinger, kontrol af parallelitet og planhed samt positionering af emner.

#### Leveringsomfang:

Inklusive spændetap Ø 8 mm.

#### Specialtilbehør:

Firkantholder nr. 436510, centreringsholder nr. 436512, målestativ med led nr. 359680.

#### Reservedel:

Reserveføler med HM- eller rubinkugle kan leveres på forespørgsel.

## Teknisk beskrivelse

Måleområde i hver retning	0,3 mm
Målekugle-Ø	2 mm
Indspændingsskaft-Ø h6	8 mm
Afvigelsesinterval $f_e$	6 $\mu\text{m}$
Følearmlængde	15,2 mm
Målekraft	0,4 N
Samlet tolerance $f_{i,alt}$	11 $\mu\text{m}$
Svingeområde	2×110 grader
Kabinet-Ø	39 mm
Aflæsning	0,002 mm
Måleværdi-hysteresinterval $f_u$	3 $\mu\text{m}$
Norm	Fabriksstandard
Måleværktøj	analog
Emballage	Stabil boks
Kalibrering	C5
Produkttype	Vippeindikator

## Services

KalibreringVippeindikator Type ANALOG	023330 ANALOG
DAkKS-kalibreringVippeindikator Type ANALOG	023340 ANALOG

## Tilbehør

Centreringsholder Type	436512
Firkantholder til puppiføler	436510
Målestativ med led Aktionsradius 120 mm	359680 120