

KERN**Præcisionsvægt, type 572, Maksimalt vejeområde: 420 g****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	479520 420
GTIN	4045761014152
Artikelklasse	47D

Beskrivelse**Udførelse:**

- **Robust metalkabinet.**
- **Nem betjening, der ikke behøver instruktion.**
- **Der kan skiftes mellem batteridrevet tilstand og lysnetdrift.**
- **Vejeenheder (f.eks. skruevægt) kan frit programmeres.**
- **Justeringsprogram CAL: Til indstilling af nøjagtighed (behøver prøvevægt, der fås på forespørgsel).**
- **Styktal: Referencestyktal kan vælges mellem 1, 5, 10, 20 styk. Displayskift fra stk. til vægt.**
- **Indvejning: Separat hukommelse for tarabeholderens vægt og for indvejningsdelene (netto, total).**

Leveringsomfang:

Inklusive netadapter 230 V / 50 Hz, beskyttelseskærm.

Specialtilbehør:

Eksternt batteri, datakabel, printer på forespørgsel.

Kalibrering: Pris på forespørgsel

Aflæsning: 0,001 g

Repeterbarhed: 0,002 g

Linearitet: $\pm 0,005$ g

Reaktionstid: 3 s

Stykvægt min.: 0,01 g
Mål, vejeplade: Ø 106 mm

Teknisk beskrivelse

Mål, vejeplade	Ø 106 mm
Aflæsning	0,001 g
Nettovægt	2,3 kg
Linearitet	± 0,005 g
Producentbetegnelse	572
Bredde	180 mm
Højde	85 mm
Reaktionstid	3 s
Stykvægt min.	0,01 g
Maksimalt vejeområde	0 - 420 g
Repeterbarhed	0,002 g
Dybde	310 mm
Energiforsyning	Akkudrevet
Energiforsyning	Med kabel
Interface	RS232C-interface.
Kalibrering	Pris på forespørgsel
Produkttype	Præcisionsvægt

Services

Mærkning laserindgraveret Type	018940
--------------------------------	--------