

**High-performance-fræser MFH mini, med boring, Ø D / antal skær Z: 42/7mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	221965 42/7
GTIN	2050001929976
Artikelklasse	250

**Teknisk beskrivelse**

Samlet længde $L_{i,alt}$	40 mm
passende vendeskærsplatter	LOGU 0303..
Holdeboring-Ø	16 mm
Skær-Ø $D_c$	42 mm
Maks. skæredybde $a_{p,maks}$	1 mm
Indvendig køling	ja
Vendeplatteskrue	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Ø $D_3$	35 mm
Antal skær Z	7
Cirkulær borefræsning Ø $D_{min}$	77 mm
Cirkulær borefræsning Ø $D_{maks}$	82 mm
Rampinglængde L for $\alpha_{maks}$	33,3 mm
Rampingvinkel $\alpha_{maks}$	0,52 grader

Indstillingsvinkel $\kappa$	15 grader
Fz Helix	0,8
Skaftudførelse	med boring
Fræseanvendelse	Plunge cutting
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Ramping
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Kopifræser

---

## Tilbehør

Spændeskruer	229713
--------------	--------