

**High-performance-fræser MFH mini, med boring, Ø D / antal skær Z: 50/8mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	221965 50/8
GTIN	2050001929983
Artikelklasse	250

**Teknisk beskrivelse**

Indvendig køling	ja
Antal skær Z	8
Ø D <sub>3</sub>	43 mm
Maks. skæredybde a <sub>p maks</sub>	1 mm
Holdeboring-Ø	22 mm
Vendeplatteskrue	229713 (8IP; 1,2 Nm)
passende vendeskærsplatter	LOGU 0303..
Samlet længde L <sub>i alt</sub>	40 mm
Skær-Ø D <sub>c</sub>	50 mm
Cirkulær borefræsning Ø D <sub>min</sub>	93 mm
Cirkulær borefræsning Ø D <sub>maks</sub>	98 mm
Rampinglængde L for α <sub>maks</sub>	41,3 mm

Rampingvinkel $\alpha_{\text{maks}}$	0,42 grader
Indstillingsvinkel $\kappa$	15 grader
Fz Helix	0,8
Skaftudførelse	med boring
Fræseanvendelse	Plunge cutting
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Ramping
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Kopifræser

---

## Tilbehør

Spændeskruer	229713
--------------	--------