

Garant**Marmoreringsstift, Hoved-Ø: 30mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 552000 30 |
| GTIN | 4045197239983 |
| Artikelklasse | 51E |

Beskrivelse**Udførelse:**

Siliciumkarbid (SiC) i korn 46 **bundet blødt elastisk i kunststof** og klæbet fast på støtteskive med 6 mm stålskaft.

Anvendelse:

Til marmorering og dekorationsslibning af stål, INOX og jernfrie metaller.

Teknisk beskrivelse

| | |
|------------------------|-------------------------|
| maks. omdrejningstal | 10000 min ⁻¹ |
| Skaftlængde | 40 mm |
| Skaft-Ø | 6 mm |
| Hoved-Ø | 30 mm |
| Hovedlængde | 30 mm |
| Slibemiddel | Siliciumkarbid (SiC) |
| Slibemiddelforkortelse | SiC |

Produkttype

Polerstift

Brugerdata

| | Egnet til | V_c | ISO-kode |
|-------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|
| Alu Mg | egnet | | |
| Stål < 900 N/mm ² | egnet | | |
| Stål < 1400 N/mm ² | egnet | | |
| Stål < 55 HRC | egnet | | |
| Stål < 60 HRC | egnet | | |
| Stål < 67 HRC | egnet | | |
| Hårdmetal (HM) | betinget egnet | | |
| INOX | egnet | | |
| Ti | egnet | | |
| GG (G) | betinget egnet | | |
| Kunststof, GFK | egnet | | |
| våd, maksimal | egnet | | |
| tør | egnet | | |