

**Slibevifter Fiber/lærred, fin, Hoved-Ø×hovedbredde: 80X50mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	554930 80X50
GTIN	4045197241160
Artikelklasse	52E

**Beskrivelse****Udførelse:**

Vifteformet lamelplacering omkring værktøjets aksel. I kraft af, at det kombineres med slibelærred, **forstærkes** fiberstoffets **slibeeffekt**. Skaft-Ø 6 mm.

**Anvendelse:**

Til at fjerne snavs og oxidbelægninger på metaller samt til at mattere kromnikkelstål og andre specialstål samt jernfrie metaller.

**Teknisk beskrivelse**

Hovedbredde	50 mm
maks. omdrejningstal	7000 min <sup>-1</sup>
Anbefalet omdrejningstal	4000 min <sup>-1</sup>
Skaft-Ø	6 mm
Hoved-Ø	80 mm
Slibemiddelforkortelse	A
Kornstørrelsessammenligning	280 / 240
Finhedsgrad	fin

Produktnavnsegenskab	fin
Produkttype	Slibevifter

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Alu Mg	egnet		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	betinget egnet		
Stål < 67 HRC	betinget egnet		
INOX	egnet		
Ti	betinget egnet		
GG (G)	egnet		
CuZn	egnet		
Kunststof, GFK	egnet		
Træ	egnet		
Lak	betinget egnet		
tør	egnet		