

Garant**Notstødholder, standard Ø DS 25 mm, fra notbredde m: 3mm**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	290355 3
GTIN	4045197881090
Artikelklasse	29K

Beskrivelse

Advarsel:

Anvend altid minimumsforborings-Ø svarende til notbredden (f.eks. til notbredde 14 mm = minimumsforborings-Ø 38,22 mm).

Bemærk:

- **Enkelte holderstørrelser er egnet til forskellige notbredder. I disse tilfælde skal der altid helst bruges den optimale kombination af holder og skæreforsats (identisk størrelse) til maks. stabilitet.**
- **På drejemaskiner uden Y-akse skal der bruges excenterbøsning nr. 290391 – 290393 til nøjagtig indstilling af Y-koordinaten.**
- **Ved bearbejdningscentre skal du bruge justeringshjælpen nr. 290397 og et måleur til at kontrollere spindelorienteringen med.**

Teknisk beskrivelse

Skrue	290399 1
egnet til notbredde m	3 mm
Mindste forborings-Ø D_{min}	8,36 mm
Nyttelængde L_1	30 mm
Midterforskydning L_3	4,2 mm
Skaft-Ø	25 mm
Skærholder-Ø D_1	7,8 mm
Indvendig køling	ja

Skaftlængde L _s	90 mm
Skaft	Kombiskaft
Produkttype	Not- og profilstødningsværktøj

Tilbehør

Monteringsskrue Type 1	290399 1
------------------------	----------