

ALLURIS

FMI-S10 digital kraftmåler (solcelledrevet), Måleområde: 500N**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	478980 500
GTIN	4260244680376
Artikelklasse	47F

Beskrivelse**Udførelse:**

- **Robuste kraftmålere i betjeningsvenligt trykstøbt aluminiumshus til tryk- og trækkræfter fra 0,001 til 2.500 N.**
- **Overbelastningsbeskyttelse op til 500 % og beskyttet måleaksel.**
- **Monteringsgevind til yderligere håndtag.**
- **Præcis positionering i teststativer med føringsspidser.**
- **Altid klar til brug takket være uafhængig energiforsyning via solceller.**

Funktion:

IP65: Der er beskyttelse mod strålevand fra alle retninger og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Anvendelse:

Måling af tryk og trækkræfter inden for kvalitetskontrol og produktion. Kan også anvendes som mobil håndmåler udendørs og i teststativer eller andre anordninger. Monteringsgevindet, der er integreret i huset, anvendes til fastgørelse i teststativer eller til montering af yderligere håndtag.

Leveringsomfang:

Kraftmåler i opbevaringskuffert, monterbart tilbehør til kraftpåvirkning (fladhoved, nothoved, konus, krog) og kvikguide.

Teknisk beskrivelse

Beskyttelsesklasse IP	IP 65
Opløsning	0,5 N
Måleområde	500 N
Bredde	82 mm
Længde	150 mm
Højde	29 mm
Fejlgrænse	±0,3 maksimalværdi (±1 ciffer) %
Tilslutningsgevind	M6
Energiforsyning	solcelledrift
Måleværktøj	digital
Kalibrering	Pris på forespørgsel
Produkttype	Kraftmåler