

Garant**Notstødholder, standard Ø DS 32 mm, fra notbredde m: 18mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	290358 18
GTIN	4045178812501
Artikelklasse	29K

Beskrivelse**Advarsel:**

Anvend altid minimumsforborings-Ø svarende til notbredden (f.eks. til notbredde 14 mm = minimumsforborings-Ø 38,22 mm).

Bemærk:

- **Enkelte holderstørrelser er egnet til forskellige notbredder. I disse tilfælde skal der altid helst bruges den optimale kombination af holder og skæreforsats (identisk størrelse) til maks. stabilitet.**
- **På drejemaskiner uden Y-akse skal der bruges excenterbøsning nr. 290391 – 290393 til nøjagtig indstilling af Y-koordinaten.**
- **Ved bearbejdningscentre skal du bruge justeringshjælpen nr. 290397 og et måleur til at kontrollere spindelorienteringen med.**

Teknisk beskrivelse

Skrue	290399 4
Mindste forborings-Ø D_{min}	44,7 mm
Mindste forborings-Ø D_{min}	45,08 mm
Mindste forborings-Ø D_{min}	45,5 mm
Mindste forborings-Ø D_{min}	46,18 mm
Nyttelængde L_1	140 mm
egnet til notbredde m	18 mm
egnet til notbredde m	20 mm

egnet til notbredde m	22 mm
egnet til notbredde m	25 mm
Midterforskydning L ₃	23 mm
Skaft-Ø	32 mm
Skærholder-Ø D ₁	40 mm
Indvendig køling	ja
Skaftlængde L _s	100 mm
Skaft	Kombiskaft
Produkttype	Not- og profilstødningsværktøj

Tilbehør

Monteringskrue Type 4	290399 4
-----------------------	----------