

Garant**CCMT 09T308, Type: HB7035-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260060 HB7035-1
GTIN	4045197873743
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

CCMT 09T308 HB7035-1 Type: HB7035-1

Spånbryder: SS

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 0,2 - 2,5 mmTilspænding f : 0,05 - 0,25 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 120 - 350 m/min**Teknisk beskrivelse**

Skæredybde a_p	0,2 - 2,5 mm
Primær anvendelse	P
Skærebetingelse	meget afbrudt
Hjørneradius	0,8 mm
Tilspænding f	0,05 - 0,25 mm/o
Spånbryder	SS
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 350 m/min

Type	HB7035-1
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMT 09T308
Antal skift/skær	2
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning