

**Garant****CNMG 09T304, Type: HB7035-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250050 HB7035-1
GTIN	4045197873804
Artikelklasse	21G

**Beskrivelse**

CNMG 09T304 HB7035-1 Type: HB7035-1

Spånbryder: SS

Skæredybde  $a_p$ : 0,3 - 2,5 mmTilspænding  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/oSkærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 120 - 350 m/min**Teknisk beskrivelse**

Primær anvendelse	P
Hjørneradius	0,4 mm
Spånbryder	SS
Tilspænding $f$	0,1 - 0,4 mm/o
Skæredybde $a_p$	0,3 - 2,5 mm
Type	HB7035-1
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	120 - 350 m/min

Skærebetingelse	meget afbrudt
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 09T304
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning