

Garant**CNMG 09T304, Type: HB7035-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250150 HB7035-1
GTIN	4045197873811
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

CN.G 09T304 HB7035-1 Type: HB7035-1

Spånbryder: SM

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 0,5 - 8 mm

Tilspænding f: 0,2 - 0,5 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 100 - 320 m/min**Teknisk beskrivelse**

Primær anvendelse	P
Spånbryder	SM
Hjørneradius	0,4 mm
Skæredybde a_p	0,5 - 8 mm
Skærebetingelse	meget afbrudt
Type	HB7035-1

Tilspænding f	0,2 - 0,5 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	100 - 320 m/min
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 09T304
Antal skift/skær	4
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning