

Garant**CNMG 120416, Type: HB7035-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250328 HB7035-1
GTIN	4045197873927
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

CNMG 120416 HB7035-1 Type: HB7035-1

Spånbryder: SG

Skæredybde a_p : 1,5 - 8 mmTilspænding f : 0,25 - 0,6 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 90 - 260 m/min**Teknisk beskrivelse**

Type	HB7035-1
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	90 - 260 m/min
Spånbryder	SG
Skærebetingelse	meget afbrudt
Skæredybde a_p	1,5 - 8 mm
Tilspænding f	0,25 - 0,6 mm/o
Primær anvendelse	P

Hjørneradius	1,6 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 120416
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning