

**Garant****Mini-bøjlesav Ergonomisk greb****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	581196
GTIN	4045197882370
Artikelklasse	58Z

**Beskrivelse****Udførelse:**

Kompakt bøjlesav med **ergonomisk greb** til **udmattelsesfrit arbejde** på vanskeligt tilgængelige steder. Den dynamiske form sikrer et **ideelt kraftflow** og sikrer større kontrol over savklingen. Trinløs klingspænding med riflet møtrik.

Klingelængde 200 mm.

Nedstrygeren med dens markante savbue udmærker sig ved de savklinger, der er spændt i den U-formede bøjle. Begrænsningen i skæredybden for håndnedstrygere udgøres i den forbindelse af afstanden til bøjlen. Denne holderform gør det muligt at anvende særligt tynde savklinger, som ved dobbeltsidet eller ikke-trækkende skærebevægelse ville bue ud i andre savformer. Takket være de tynde håndsavklinger reduceres spåntagningsarbejdet på grund af den lille skærebredde, der skal bearbejdes. Dermed udgør denne type sav den klassiske standard ved håndsav indendørs til metalbearbejdning.

**Leveringsomfang:**

Inklusive **universal-savklinge** til metal, aluminium, træ og kunststof.

**Teknisk beskrivelse**

Samlet længde	310 mm
Klingelængde	200 mm
Produkttype	Buesav

**Tilbehør**

Savklingesæt, 12 dele, „PUK“ Universal (210)25 tænder/  
tomme

---

581280