

**Garant****CNMG 160608, Type: HB7035-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250334 HB7035-1
GTIN	4045197873941
Artikelklasse	21G

**Beskrivelse**

CNMG 160608 HB7035-1 Type: HB7035-1

Spånbryder: SG

Skæredybde  $a_p$ : 1,5 - 8 mmTilspænding  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/oSkærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 90 - 260 m/min**Teknisk beskrivelse**

Hjørneradius	0,8 mm
Skæredybde $a_p$	1,5 - 8 mm
Spånbryder	SG
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	90 - 260 m/min
Skærebetingelse	meget afbrudt
Type	HB7035-1
Primær anvendelse	P

Tilspænding f	0,25 - 0,6 mm/o
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 160608
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning