

**Garant****CNMM 120408, Type: HB7035-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250452 HB7035-1
GTIN	4045197874030
Artikelklasse	21G

**Beskrivelse**

CNMM 120408 HB7035-1 Type: HB7035-1

Spånbryder: SR

Skæredybde  $a_p$ : 2 - 10 mmTilspænding  $f$ : 0,4 - 1,2 mm/oSkærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 90 - 260 m/min**Teknisk beskrivelse**

Hjørneradius	0,8 mm
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	90 - 260 m/min
Type	HB7035-1
Skæredybde $a_p$	2 - 10 mm
Skærebetingelse	meget afbrudt
Primær anvendelse	P
Spånbryder	SR

Tilspænding f	0,4 - 1,2 mm/o
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMM 120408
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning