

**Garant****DC.T 11T304, Type: HB7035-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260359 HB7035-1
GTIN	4045197874153
Artikelklasse	21G

**Beskrivelse**

DC.T 11T304 HB7035-1 Type: HB7035-1

Spånbryder: SS

Tolerance: M

Skæredybde  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mmTilspænding  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/oSkærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 120 - 350 m/min**Teknisk beskrivelse**

Spånbryder	SS
Skærebetingelse	meget afbrudt
Hjørneradius	0,4 mm
Primær anvendelse	P
Skæredybde $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Type	HB7035-1
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	120 - 350 m/min

Tilspænding f	0,05 - 0,2 mm/o
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	DCMT 11T304
Antal skift/skær	2
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning