


Garant**DNMG 110408, Type: HB7035-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250654 HB7035-1
GTIN	4045197874214
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

DNMG 110408 HB7035-1 Type: HB7035-1
Spånbryder: SS
Skæredybde a_p : 0,3 - 2 mm
Tilspænding f : 0,1 - 0,4 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 120 - 350 m/min

Teknisk beskrivelse

Spånbryder	SS
Hjørneradius	0,8 mm
Primær anvendelse	P
Tilspænding f	0,1 - 0,4 mm/o
Type	HB7035-1
Skærebetingelse	meget afbrudt
Skæredybde a_p	0,3 - 2 mm

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 350 m/min
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	DNMG 110408
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning