


Garant**DNMG 150608, Type: HB7035-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250660 HB7035-1
GTIN	4045197874252
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

DNMG 150608 HB7035-1 Type: HB7035-1

Spånbryder: SS

Skæredybde a_p : 0,3 - 2 mmTilspænding f : 0,1 - 0,4 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 120 - 350 m/min**Teknisk beskrivelse**

Primær anvendelse	P
Tilspænding f	0,1 - 0,4 mm/o
Skærebetingelse	meget afbrudt
Type	HB7035-1
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 350 m/min
Skæredybde a_p	0,3 - 2 mm
Hjørneradius	0,8 mm

Spånbryder	SS
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	DNMG 150608
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning