



LED-akku-arbejdslampe, Type: STAR



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	081516 STAR
GTIN	5708997356203
Artikelklasse	08C

Beskrivelse

Udførelse:

LED-akku-arbejdslampe med højeffektive LED'er med høj lyseffekt og udklappelig, drejelig krog og kraftig magnet. **Praktisk akku-arbejdslampe** og bygningsprojektør kombineret i én lampe. **Fleksibelt håndtag** med indbyggede magneter og egnet til direkte montering på Scangrip-stativ. Indbygget powerbank med USB-stik. Uden ophængskrog.

Funktion:

IP65: Der er beskyttelse mod strålevand fra alle retninger og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive USB-ladekabel.

Teknisk beskrivelse

Energiforsyning	Batteridrevet
Antal medfølgende akkuer	1
Batteritype	Lithium-ion
Akku-kapacitet	5,2 Ah

Batterispænding	3,7 V
Lyskilde	LED-modul
Lysnet, trin 2	500 lm
Lysnet	1000 lm
Totalbredde	103 mm
Beskyttelsesklasse IP	IP 65
Samlet længde	156 mm
Lysvarighed, trin 2	5 h
Brændetid	2,5 h
Vægt	710 g
ATEX-zone	Ingen
Producentbetegnelse	STAR
Produkttype	Arbejdslygte