

Garant**DNMG 1506 12, Type: HB7035-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250864 HB7035-1
GTIN	4045197874290
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

DNMG 1506 12 HB7035-1 Type: HB7035-1
Spånryder: SG
Skæredybde a_p : 1,5 - 6 mm
Tilspænding f : 0,25 - 0,6 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 90 - 260 m/min

Teknisk beskrivelse

Hjørneradius	1,2 mm
Skæredybde a_p	1,5 - 6 mm
Skærebetingelse	meget afbrudt
Primær anvendelse	P
Spånryder	SG
Type	HB7035-1
Tilspænding f	0,25 - 0,6 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	90 - 260 m/min
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	DNMG 1506 12
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning