

Garant**KNUX 160410L, Type: HB7035-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251038 HB7035-1
GTIN	4045197874351
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

KNUX 160410L HB7035-1 Type: HB7035-1

Spånbryder: SM

Spånbryder: 2,2 mm

Skæredybde a_p : 0,5 - 5 mmTilspænding f : 0,2 - 0,5 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 100 - 320 m/min**Teknisk beskrivelse**

Primær anvendelse	P
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	100 - 320 m/min
Skærebetingelse	meget afbrudt
Hjørneradius	1 mm
Spånbryder	SM
Type	HB7035-1
Skæredybde a_p	0,5 - 5 mm
Tilspænding f	0,2 - 0,5 mm/o
Spånbryder	2,2 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning

Skæremateriale	HM
Antal skift/skær	2
ISO-kode, vendeskærsplatte	KNUX 160410L
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning