

Garant**SCMT 09T304, Type: HB7035-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260742 HB7035-1
GTIN	4045197874405
Artikelklasse	21G

Teknisk beskrivelse

Skæredybde a_p	0,2 - 1,5 mm
Tilspænding f	0,05 - 0,2 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 350 m/min
Skærebetingelse	meget afbrudt
Spånryder	SS
Hjørneradius	0,4 mm
Type	HB7035-1
Primær anvendelse	P
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	SCMT 09T304
Antal skift/skær	4

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning