


Garant**SCMT 09T308, Type: HB7035-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260744 HB7035-1
GTIN	4045197874429
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

SCMT 09T308 HB7035-1 Hjørneradius: 0,8 mm
Type: HB7035-1
Spånbryder: SS
Skæredybde a_p : 0,2 - 1,5 mm
Tilspænding f : 0,05 - 0,2 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 120 - 350 m/min

Teknisk beskrivelse

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 350 m/min
Skæredybde a_p	0,2 - 1,5 mm
Spånbryder	SS
Hjørneradius	0,8 mm
Type	HB7035-1
Skærebetingelse	meget afbrudt
Primær anvendelse	P

Tilspænding f	0,05 - 0,2 mm/o
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	SCMT 09T308
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning