

Garant**SNMG 120408, Type: HB7035-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251224 HB7035-1
GTIN	4045197874498
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

SNMG 120408 HB7035-1 Hjørneradius: 0,8 mm
Type: HB7035-1
Spånryder: SM
Skæredybde a_p : 0,5 - 6 mm
Tilspænding f : 0,15 - 0,5 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 100 - 320 m/min

Teknisk beskrivelse

Spånryder	SM
Skærebetingelse	meget afbrudt
Skæredybde a_p	0,5 - 6 mm
Type	HB7035-1
Hjørneradius	0,8 mm
Primær anvendelse	P
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	100 - 320 m/min

Tilspænding f	0,15 - 0,5 mm/o
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	SNMG 120408
Antal skift/skær	8
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning