

Garant
SNMG 190612, Type: HB7035-1

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	251236 HB7035-1
GTIN	4045197874573
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

SNMG 190612 HB7035-1 Hjørneradius: 1,2 mm
 Type: HB7035-1
 Spån Bryder: SM
 Skæredybde a_p : 0,5 - 6 mm
 Tilspænding f : 0,15 - 0,5 mm/o
 Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 100 - 320 m/min

Teknisk beskrivelse

Skæredybde a_p	0,5 - 6 mm
Tilspænding f	0,15 - 0,5 mm/o
Hjørneradius	1,2 mm
Primær anvendelse	P
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	100 - 320 m/min
Skærebetingelse	meget afbrudt
Type	HB7035-1

Spånbryder	SM
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	SNMG 190612
Antal skift/skær	8
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning