


**Garant****SNMM 190624, Type: HB7035-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251394 HB7035-1
GTIN	4045197874634
Artikelklasse	21G

**Beskrivelse**

SNMM 190624 HB7035-1 Hjørneradius: 2,4 mm  
Type: HB7035-1  
Spånryder: SR  
Skæredybde  $a_p$ : 2 - 12 mm  
Tilspænding  $f$ : 0,4 - 1,2 mm/o  
Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 90 - 260 m/min

**Teknisk beskrivelse**

Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	90 - 260 m/min
Skæredybde $a_p$	2 - 12 mm
Type	HB7035-1
Hjørneradius	2,4 mm
Skærebetingelse	meget afbrudt
Tilspænding $f$	0,4 - 1,2 mm/o
Spånryder	SR

Primær anvendelse	P
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	SNMM 190624
Antal skift/skær	8
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning