

Garant**TNMG 160404, Type: HB7035-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251432 HB7035-1
GTIN	4045197874733
Artikelklasse	21G

Teknisk beskrivelse

Type	HB7035-1
Primær anvendelse	P
Skæredybde a_p	0,3 - 2 mm
Hjørneradius	0,4 mm
Tilspænding f	0,1 - 0,4 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 350 m/min
Spånbrøder	SS
Skærebetingelse	meget afbrudt
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplade	TNMG 160404
Antal skift/skær	6

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning