

Garant**VBMT 160408, Type: HB7035-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261154 HB7035-1
GTIN	4045197874832
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

VBMT 160408 HB7035-1 Type: HB7035-1

Spånbryder: SS

Skæredybde a_p : 0,2 - 1,5 mm

Tilspænding f: 0,05 - 0,2 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 120 - 350 m/min**Teknisk beskrivelse**

Spånbryder	SS
Skæredybde a_p	0,2 - 1,5 mm
Primær anvendelse	P
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 350 m/min
Skærebetingelse	meget afbrudt
Hjørneradius	0,8 mm
Type	HB7035-1

Tilspænding f	0,05 - 0,2 mm/o
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	VBMT 160408
Antal skift/skær	2
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning