

**Garant****VNMG 160408, Type: HB7035-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251734 HB7035-1
GTIN	4045197874955
Artikelklasse	21G

**Beskrivelse**

VNMG 160408 HB7035-1 Type: HB7035-1

Spånryder: SS

Skæredybde  $a_p$ : 0,3 - 2 mmTilspænding  $f$ : 0,08 - 0,4 mm/oSkærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 120 - 350 m/min**Teknisk beskrivelse**

Skæredybde $a_p$	0,3 - 2 mm
Skærebetingelse	meget afbrudt
Type	HB7035-1
Hjørneradius	0,8 mm
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	120 - 350 m/min
Primær anvendelse	P
Spånryder	SS

Tilspænding f	0,08 - 0,4 mm/o
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	VNMG 160408
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning