

Garant**WNMG 060404, Type: HB7035-1**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	251952 HB7035-1
GTIN	4045197874979
Artikelklasse	21G

Teknisk beskrivelse

Primær anvendelse	P
Spånbryder	SS
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 350 m/min
Hjørneradius	0,4 mm
Tilspænding f	0,1 - 0,4 mm/o
Skærebetingelse	meget afbrudt
Skæredybde a_p	0,3 - 2 mm
Type	HB7035-1
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	WNMG 080404
Antal skift/skær	6

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning