

Garant**WNMG 080408, Type: HB7035-1**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	252070 HB7035-1
GTIN	4045197875044
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

WN.G 080408 HB7035-1 Type: HB7035-1

Spånbryder: SM

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 0,5 - 4 mmTilspænding f : 0,2 - 0,5 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 100 - 320 m/min

Teknisk beskrivelse

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	100 - 320 m/min
Hjørneradius	0,8 mm
Type	HB7035-1
Spånbryder	SM
Skærebetingelse	meget afbrudt
Skæredybde a_p	0,5 - 4 mm
Tilspænding f	0,2 - 0,5 mm/o

Primær anvendelse	P
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	WNMG 080408
Antal skift/skær	6
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning