


Garant**WNMG 080408, Type: HB7035-1**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	252208 HB7035-1
GTIN	4045197875051
Artikelklasse	21G

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f	0,25 - 0,6 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	90 - 260 m/min
Skæredybde a_p	1,5 - 6 mm
Type	HB7035-1
Skærebetingelse	meget afbrudt
Hjørneradius	0,8 mm
Spånryder	SG
Primær anvendelse	P
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	WNMG 080408
Antal skift/skær	6

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning