



Halvrundfil, Hugning 2 (halvslet), Længde uden angel: 300mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	513200 300
GTIN	4009215017687
Artikelklasse	56B

Beskrivelse

Udførelse:

Råemnerne er smedet og slebet og forsynes af specialmaskiner med et præcist hug af ensartet tæthed og dybde. De **ikke-konvekse file** har en tandform, som er afstemt efter hver enkelt filtype.

Med banehugning; halvstump afslutning.

Anvendelse:

Kvalitetsfile til værkstedsbrug med lang standtid og høj fileydelse.

Norm:

DIN 7261 Form E

Bemærk:

Filvariant med skaft fås under nr. 513201.

Teknisk beskrivelse

Tværsnit	30×9 mm
Længde uden angel	300 mm
Produktnavnsegenskab	Hugning 2 (halvslet)
Behugning	2
Hugningstype	Halvglat
Form	E
Formbeskrivelse	halvrund
Fileflader	Skåret på alle sider
inkl. fileskaft	nej
Norm	DIN 7261

Produkttype

Værkstedsfil

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu Mg	betinget egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	betinget egnet		
INOX	betinget egnet		
GG (G)	egnet		
CuZn	egnet		
Kunststof, GFK	egnet		
Træ	egnet		

Tilbehør

Kunststofhefte Samlet længde 120 mm	519550 120
Filegreb af hårdt træ Samlet længde 160 mm	519400 160
Kunststofhefte Samlet længde 125 mm	519510 125
2K ergonomi-fileskaft Samlet længde 120 mm	519600 120
Filebørste Besætningslængde L3×-bredde L1 80X20 mm	576000 80X20
Filebørste Besætningslængde L3×-bredde L1 115X40 mm	576000 115X40
Filebørste Besætningslængde L3×-bredde L1 100X25 mm	576000 100X25